


Implantation suivant A
 Implantation according to A
 Ansicht nach A



Sales Email:sales@jcb-bearing.com

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 et ISO 8015 General tolerances according to IT-ETR-061 and ISO 8015 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061 und ISO 8015				Masse estimée <u>47.47</u> kg Gewicht ca <u> </u> lbs Estimated weight	N° <u>02-0422-00</u>
Module - Modul <u>5</u> Diametral pitch <u> </u> Nr. of teeth - Zahnezahl <u>64</u> Diamètre primitif <u>320</u> Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser <u> </u> Départ 2 m d <u>5</u> Add. mod. 2 m d - Profilverchiebung 2 m d <u> </u> Cote sur <u>8</u> dents <u>117.279</u> Measurement on teeth <u>117.129</u> Zahnmessweite bei Zähnen <u> </u> Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauffehler am Teilkreis	Angle de pression <u>20°</u> Pressure angle <u> </u> Eingriffswinkel <u>0.50</u> Troncature - Kopfkürzung <u> </u>	(R.E. 20) Trous de fixation <u> </u> <u>Ø 17.50</u> <u> </u> <u> </u> (O.R. A.R.) Mounting holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (I.R. 20) Trous de fixation <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (I.R. 20) Mounting holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (R.E. 2) Trous de graisseurs <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (O.R. A.R.) Grease holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (I.R. 2) Trous de graisseurs <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (I.R. 2) Grease holes <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> (I.R. 2) Schmierbohrungen <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	X <u> </u> G <u> </u> B <u> </u> R <u> </u>	Des. <u> </u> Date. <u> </u> Ver. <u> </u> Date. <u> </u> Ech. <u> </u>	Indice <u> </u> Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd Add: No. 285, Fenghua road, Luoyang, Henan, China. Postal: 471000 Phone: +86-379-68611678 Fax: +86-379-68611679 E-mail: sales@jcb-bearing.com		